



符合3-A标准的卫生型清洗

阿法拉伐 TJ SaniMega SB/3-A旋转喷头

应用

阿法拉伐 Toftejorg SaniMega SB 旋转喷头拥有自清洁、自排水和可检查的设计特性。获得专利的“单卡箍装配”新技术使得喷头易于安装、拆卸和检查，并且不影响可清洁性和可排水性。Toftejorg SaniMega SB是传统固定喷头的一种高效替代产品，因为它可以对位于喷射范围（270° 或360°）内的整个罐壁喷射液体，并且可以在较低的流速以及同样低的压力下这样做。

工作原理

清洁介质的流动致使 Toftejorg SaniMega SB 的喷头在一层液膜（滑动轴承）上旋转，扇形喷流在喷射范围的整个周边呈现出漩涡流型。这可以在喷射区中产生振动喷射，并形成可以覆盖储罐、容器或反应器的所有内表面的动态梯级跌流。由于设计独特（包括落水管清洗），因此具备自清洁功能。



技术数据

润滑剂：用冲洗/清洗液进行润滑
湿润半径：最高 6 m
喷射清洗半径：最高 3 m
蒸汽或气体（空气）：不支持 - 请联系阿法拉伐

压力

工作压力：1-4 bar
推荐压力：2-3 bar

喷流型式



360°



270° 以上

标准设计

Toftejorg SaniMega SB 可以随附金属部件的 3.1 证书以及塑料部件符合 3-A 标准的证明*。

*意味着材料符合 FDA 21CFR。

提供尺寸/选择以及安装图纸。有关建议，请联系阿法拉伐。

证书

2.2 材料证书和 EHEDG 和 3-A。

加：3.1 材料证书和 ATEX。

物理数据

材料

金属部件：AISI 316L
非金属部件：PEEK 450G
表面光洁度：Ra 0.8µm

温度

最高工作温度：95° C
最高环境温度：150° C

重量：0.61 kg

接口

承插型：2" BPE US
焊接型：2" BPE US*

固定夹



易拆装卡箍 (ø5.0 mm)

承插型和焊接型与机器装配时所需的卡箍。

推荐的储罐规格：68-227 m³

 Authorized to carry the 3A symbol







对于承插型，流量大约增加 2 m³/h。

注意： 入口压力是指紧靠机器入口之前的压力。为了达到曲线所示的性能，必须考虑泵和机器之间供应管线中的压降，测试期间的水温大约为 20° C。

承插型



焊接型



尺寸 (mm)

类型	A	B	G	E	ID	OD	t	固定夹
承插型 2" BPE US	121	ø67.4	ø5.1	25.4	ø51.1			ø5.0
焊接型** 2" BPE US	141.6	ø67.4				ø50.8	1.2	

** 如果按照用户手册安装，焊接型将仅符合 3-A 卫生标准 78-01。

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。